

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 7990.000

Ventilátor bővítőkészlet

Állapot: 2026.06.09. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 7990.000 - Ventilátor bővítőkészlet VX IT, TS IT-hoz

Ventilátor bővítőkészlet beépített fordulatszám-szabályozóval az 5503.010, .020 és .025 ventilátormodulokba történő utólagos beépítéshez.

Jellemzők

Cikkszám	SK 7990.000
Kivitel	Tetőlemez nélkül
Termékleírás	Ventilátor bővítőkészlet beépített fordulatszám-szabályozóval az 5503.xxx ventilátormodulokba történő beépítéshez.
Előnyei	Csatlakoztatásra kész komplett megoldás Energiahatékony fordulatszám-szabályozás előre beállított jelleggörbével Nemzetközi jóváhagyásokkal rendelkezik és többféle feszültségen működik, a világon bárhol történő felhasználáshoz
Anyag	Műanyag
Szín	RAL 9005
Egységcsomag	Ventilátor Védőrács Rögzítési segédanyagokkal együtt Telepítési és rövid üzemeltetési útmutató
Légszállítási teljesítmény (üzemi ponton)	150 m ³ /h
Névleges üzemi feszültség	24 V (DC)
Névleges áram max.	50 Hz esetén: 0,32 A 60 Hz esetén: 0,32 A
Méret	Szélesség: 119 mm Magasság: 25 mm Mélység: 119 mm
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 20
Fordulatszám	100 %

Jellemzők

Megjegyzés	A megadott légszállítás csökkentése 150 m ³ /h-ra 25 Pa ellennyomás esetén
Zajszint (az üzemi ponton)	44 dB(A)
Üzemi hőmérséklettartomány	5 °C...55 °C
Névleges teljesítmény	7,7 W
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,3 kg
Bruttó tömeg	0,308 kg
Vámtarifaszám	84145915
ETIM 9	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Termékleírás	SK Ventilátor bővítőkészlet, fordulatszám-szabályzású, 192 m ³ /h szabadkifúvással, ventilátormodulokhoz, SzéxMaxMé:119x25x119 mm, RAL 9005

Jóváhagyások

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat