

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 7993.122

VX25 sorolható szekrényrendszer

Állapot: 2025.12.12. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](https://www.rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 7993.122 - VX25 sorolható szekrényrendszer BMW AG

Csoport standard

Alkalmazható a BMW AG minden alkatrész- és személyautógyárában. VX25 kapcsolószekrények 200 mm magas lábazattal, TMO-hoz.

Jellemzők

Cikkszám	VX 7993.122
Termékleírás	Alkalmazható a BMW AG minden alkatrész- és személyautógyárában. VX25 kapcsolószekrények 200 mm magas lábazattal, TMO-hoz.
Anyag	Szekrényváz: 1,5 mm-es acéllemez Tető: 1,5 mm-es acéllemez Ajtó: acéllemez, 2,0 mm Hátfal: acéllemez, 1,5 mm Fenéklemezek: 1,5 mm-es acéllemez Szerelőlap: acéllemez, 3,0 mm
Felület	Szekrényváz: mártóalapozott Ajtó, tető, hátfal: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk Szerelőlap és fenéklemezek: horganyzott
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Ajtó(k) felszerelt 180°-os zsanérokkal, 8618.330 Ajtó(k) felszerelt komfortfogantyúval a 8618.250 profilfélhengerhez, felszerelt adapterkészlettel a 7993.200 kéttollú zárbetétéhez Lábazat magasság: 200 mm, sarokelemek és elől-hátul 8660.02X lábazati elemek, a lábazati takarólemezek magassága elől 2 x 100 mm, hátul 1 x 200 mm Horganyzott szerelőlemezzel, felszerelés a leghátsó pozícióba az utolsó raszterfuratba Elöl felül 2500.220 LED rendszer-világítótest, 24 V, 2500.410 tápegységgel és felszerelt 2500.460 ajtókapcsolóval
Méret	Szélesség: 1.200 mm Magasság: 2.000 mm Mélység: 600 mm
Magasság lábazattal együtt	2 200 mm

Jellemzők

Szerelőlap mérete (Szé x Ma)	1.099 mm x 1.896 mm
Ajtók száma	2
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	191
Bruttó tömeg	204