

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 7993.147

AX kompakt kapcsolószekrény

Állapot: 2025.12.24. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](https://www.rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 7993.147 - AX kompakt kapcsolószekrény Volvo Cars csoport standard

Kezelőháznak módosítva, méret: 760 x 760 x 300 mm, beépített billentyűzetfiókkal.

Jellemzők

Cikkszám	AX 7993.147
Termékleírás	Kompakt kapcsolószekrény AX 1073.000 alapon. Stabil acéllemez konstrukció, a szekrénytest egy darabból hajlítva és hegesztve, az ajtónyíláson körbefutó védőhoronnyal, a hátfalon átmenő fali rögzítőtartók. A ház alsó részén acéllemez bevezetőlemezzel. Az ajtón PU-hab tömítés, kétoldalt függőleges lyuksoros szerelőléc, védővezeték-csatlakozókkal, csavarozott zsanérokkal. Szerelőlemez: kulcslyuknyílással a földeléshez, rányomtatott méretvonalak, rögzítése hegesztett szemes anyákkal.
Anyag	Acéllemez Ablak: egyrétegű biztonsági üveg, 3,0 mm
Felület	Ház és ajtó: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk Szerelőlap: horganyzott
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Az ajtóban felül egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm vastag, az átlátszó felület mérete 543 x 345 mm Az ablak mögött egy VESA befogó található (egy TFT monitor ügyfél általi felszereléséhez, az X198471 rajz szerint) egy U alakú szögidommal felszerelve Az ablak alatt 10 db Ø 22,5 mm-es furat található A furatok alá integrált egértartós billentyűzetfiók van beszerelve Az egértartó polcon 8 mm vastag, (SzéxMa) 260 x 206 mm-es műanyag lemez található
Méret	Szélesség: 760 mm Magasság: 760 mm Mélység: 300 mm
Csomagolási egység	1 db
Bruttó tömeg	41.5

Jellemzők

EAN

4028177962552