

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 7993.164

VX25 sorolható szekrényrendszer

Állapot: 2025.12.07. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 7993.164 - VX25 sorolható szekrényrendszer BMW AG

Csoport standard

Alkalmazható a BMW AG minden alkatrész- és személyautógyárában. CE betáp-szekrény 200 mm magas lábazattal, TKB-hoz.

Jellemzők

Cikkszám	VX 7993.164
Termékleírás	Alkalmazható a BMW AG minden alkatrész- és személyautógyárában. CE betáp-szekrény 200 mm magas lábazattal, TKB-hoz.
Anyag	Szekrényváz: 1,5 mm-es acéllemez Tető: 1,5 mm-es acéllemez Ajtó: acéllemez, 2,0 mm Hátfal: acéllemez, 1,5 mm
Felület	Szekrényváz: mártóalapozott Ajtó, tető, hátfal: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk
Szín	Ház: RAL 7035 Lábazat: RAL 9005

Jellemzők

Egységcsomag	A jobb oldali ajtóban felszerelt komfortfogantyúval és adapterkészlet kéttollú zárbetéttel Jobb és bal oldalra felszerelt oldalfalak 200 mm magas lábazat, a 8660.02X termékhez hasonló, négy sarokelem, elől két 100 mm magas takarólemez, jobb, bal oldalon és hátul egy-egy 200 mm magas takarólemez Elöl felül 2500.220 LED rendszer-világítótest, 24 V, 2500.410 tápegységgel és felszerelt 2500.460 ajtókapcsolóval Az ajtók felül a 2412.316 földelőszalaggal vannak a vázzal összekötve szerelőlap nélkül Kétszárnyas ajtók, felszerelt 180°-os zsanérokkal A jobb oldali ajtóban alulról 220 mm-re felszerelt rajztartó tasakkal és alulról 950 mm-re felszerelt rajztartó pulttal fenéklemez nélkül A bal oldali lábazati területen mélységben egy kábeltartó sín van felszerelve, a felszerelési pontok: az 1. és a 3. keretfurat a bal oldalról
Méret	Szélesség: 800 mm Magasság: 2.000 mm Mélység: 600 mm
Magasság lábazattal együtt	2 200 mm
Ajtók száma	2
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	132.628
Bruttó tömeg	142.729
EAN	4028177960091