

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 7993.166 KX busz házak

Állapot: 2026.04.02. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 7993.166 - KX busz házak a specifikációnak megfelelően

Modulszekrény, zsanérozott ajtóval, ablakkal és kéttollú zárral. Alkalmazás az adott márka projektspecifikus anyagengedélyezési listái alapján.

Jellemzők

Cikkszám	KX 7993.166
Termékleírás	Busz ház KX alapon. Stabil acéllemez konstrukció, a szekrénytest egy darabból hajtva és hegesztve, a fedél nyílásán körbefutó védőhoronnyal, a hátfalon átmenő fali rögzítőtartók, a fedél alul zsanérozott, ablakkal és körben PU-hab tömítéssel, védővezeték-csatlakozóval a házban és U szögiddommal a fedélen.
Műszaki adatok	A fedél nyílásszögét fekete, 425 mm hosszú tartókötéll korlátozza kb. 90°-ra
Anyag	Ház: acéllemez Fedél: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés Ablak: polikarbonát, 4 mm
Felület	Ház és tető: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk Szerelőlap: horganyzott
Szín	RAL 7035

Jellemzők

Egységcsomag	<p>Tetőkivágással és belülről ragasztott ablakkal, felül két beszerelt elforduló zárral, 3 mm-es kéttollú zárbetéttel, alul zsanérozott Fenéklemez bevezetőlemez nélkül, három egymás mellett elhelyezett 112 x 36 mm-es (SzéxMé) kivágással, 4-4 Ø 5,5 mm-es rögzítőfurattal a túloldalon, a hátoldali házperem a kivágások hátsó éléig 35 mm, a bal oldali házperem a bal oldali kivágás bal éléig 80 mm, a jobb oldali házperem a jobb oldali kivágás jobb éléig 108 mm, a középső kivágás közepén a két másik furat között két Ø 20,5 mm-es furattal, furatközepek a jobb oldali házperemtől 30 mm-re, furatközepek a hátsó házperemtől 50, illetve 80 mm-re</p> <p>Szerelőlap TH 35 x 7,5 mm tartósínek, a szerelőlapra felszerelve, valamint kábelcsatornák Tartóköté, fekete, hossza 549 mm (mellékelve) Átlátszó üvegfólia, öntapadós, DIN A4 (mellékelve)</p>
Protection category NEMA	NEMA 12
IP védetség EN 60 529 szerint	IP 65
Méret	Szélesség: 600 mm Magasság: 300 mm Mélység: 155 mm
Látható felület	Ablak szélessége: 487,5 mm Ablak magassága: 190,5 mm
Number hinges	2
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	9,7 kg
Bruttó tömeg	9,96 kg
Vámtarifaszám	84879059