

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 7993.226

Energiaelosztó, 24 V DC

Állapot: 2026.04.06. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 7993.226 - Energiaelosztó, 24 V DC a specifikációnak megfelelően

Decentralizált energiaelosztó, 24 V DC tápellátáshoz. Alkalmazás az adott márka projektspecifikus anyagengedélyezési listái alapján.

Jellemzők

Cikkszám	AX 7993.226
Termékleírás	Kompakt kapcsolószekrény AX 1039.000 alapon. Stabil acéllemez konstrukció, a szekrényttest egy darabból hajlítva és hegesztve, az ajtónyíláson körbefutó védőhoronnyal, a hátfalon átmenő fali rögzítőtartók. A ház alsó részén acéllemez bevezetőlemezzel. Az ajtón PU-hab tömítés, kétoldalt függőleges lyuksoros szerelőléc, védővezeték-csatlakozókkal, csavarozott zsanérokkal. Szerelőlemez: kulcslyuknyílással a földeléshez, rányomtatott méretvonalak, rögzítése hegesztett szemes anyákkal.
Anyag	Ház: acéllemez Ajtó: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Felület	Ház és ajtó: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk Szerelőlap: horganyzott
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Ajtó 180°-os zsanérokkal, jobb oldalon zsanérozott, felszerelve Bevezetőlemez 2 db (SzéxMé) 112 x 36 mm-es kivágással, 4-4 db Ø 5,5 mm-es rögzítőfurattal a túloldalon Bevezetőlemez 2 db Ø 16,5 mm-es, 2 db Ø 20,5 mm-es furattal, valamint 1 db Ø 25,5 mm-es furattal 4 db fali rögzítőtartó 40 mm távtartással (mellékelve) Szerelőlemez alul vízszintes, 75 x 75 mm-es, 420 mm hosszú kábelcsatornával, szerelőlap felül egy vízszintes 40 x 40 mm-es, 420 mm hosszú kábelcsatornával, a vízszintes kábelcsatornák egy függőleges, 25 x 40 mm-es, 175 mm hosszú kábelcsatornával vannak összekötve 2 db TH35/7,5 tartósín a szerelőlapra vízszintesen felszerelve, a bal oldali tartósín 107 mm, a jobb oldali 437 mm hosszú Műanyag fogantyú 2577.010, VW-E1 zárszerkezettel (mellékelve)

Jellemzők

Alkalmazási területek	Minden VW üzemben alkalmazható világszerte, kivéve az Egyesült államokban
Megjegyzés	<p>A BV 1.09 § 1.1.2 német rendeletnek megfelelően a gépek beépített zárait alapvetően kulcs nélkül kell szállítani. A szállító saját szükségletére a szükséges kulcsokat 2532.002 cikkszámom külön meg tudja rendelni.</p> <p>UL tanúsítvány a 20190301 – E76083 sz. tanúsítvány szerint, előkészítve UL Type rating 1, 12 besoroláshoz. A tanúsítvány csak az üres házra vonatkozik a kiszállított állapotban, a ház nyílásait az ügyfélnek kell a type rating besorolásnak megfelelően lezárnia</p>
NEMA védettség	NEMA 4
IP védettség EN 60 529 szerint	IP 66
Méret	Szélesség: 600 mm Magasság: 380 mm Mélység: 210 mm
Csomagolási egység	1 db
Vámtarifaszám	94032080