

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 7993.400

Energiaelosztó, 400 V AC

Állapot: 2026.05.25. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 7993.400 - Energiaelosztó, 400 V AC a specifikációnak megfelelően

Decentralizált energiaelosztó, 400 V AC tápellátáshoz, felszerelt sínre szerelhető biztosítós elemekkel, a DIN EN 61439 szerinti ellenőrzéssel. Alkalmazás az adott márka projektspecifikus anyagengedélyezési listái alapján.

Jellemzők

Cikkszám	AX 7993.400
Termékleírás	Kompakt kapcsolószekrény AX 1039.000 alapon. Stabil acéllemez konstrukció, a szekrényttest egy darabból hajlítva és hegesztve, az ajtónyíláson körbefutó védőhoronnyal, a hátfalon átmenő fali rögzítőtartók. A ház alsó részén acéllemez bevezetőlemezzel. Az ajtón PU-hab tömítés, kétoldalt függőleges lyuksoros szerelőléc, védővezeték-csatlakozókkal, csavarozott zsanérokkal. Szerelőlemez: kulcslyuknyílással a földeléshez, rányomtatott méretvonalak, rögzítése hegesztett szemes anyákkal.
Anyag	Ház: acéllemez Ajtó: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Felület	Ház és ajtó: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk Szerelőlap: horganyzott
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Ajtó 180°-os zsanérokkal, jobb oldalon zsanérozott, felszerelve Műanyag fogantyú 2577.010, VW-E1 zárszerkezettel, beszerelve Bevezetőlemez 12 db Ø 16,5 mm-es, 9 db Ø 25,5 mm-es, 2 db Ø 32,5 mm-es furattal, valamint 1 db Ø 50,5 mm-es furattal, vakdugóval lezárva Mégmunkált szerelőlemez, felszerelve 5 pólusú gyűjtősínrendszerrel (L1 – L3, N + PE), kapcsolókkal, 9612.000 csatlakozóadapterrel és 11 db 9630.005 sínre szerelhető biztosítós elemmel Ház, szerelőlap és ajtó földelőkábelrel PE sínre előre huzalozva és földelve 4 db fali rögzítőtartó 40 mm távtartással (mellékelve)

Jellemzők

Megjegyzés	A BV 1.09 § 1.1.2 német rendeletnek megfelelően a gépek beépített zárait alapvetően kulcs nélkül kell szállítani. A szállító saját szükségletére a szükséges kulcsokat 2532.002 cikkszámmon külön meg tudja rendelni.
NEMA védettség	NEMA 12
IP védettség EN 60 529 szerint	IP 56
Méret	Szélesség: 600 mm Magasság: 380 mm Mélység: 210 mm
Csomagolási egység	1 db
Vámtarifaszám	94032080