

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 7993.516

VX25 sorolható szekrényrendszer

Állapot: 2025.08.03. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 7993.516 - VX25 sorolható szekrényrendszer USA-beli üzemek műszaki előírásainak megfelelően

Konszern-szekrény, 200 mm lábazattal, szerelőlap nélkül, huzalozási rendszer beépítéshez.
Alkalmazás az adott megrendelő projektspecifikus anyagengedélyezési listái alapján.

Jellemzők

Cikkszám	VX 7993.516
Anyag	Szekrényváz: 1,5 mm-es acéllemez Tető: 1,5 mm-es acéllemez Ajtó: acéllemez, 2,0 mm Hátfal: acéllemez, 1,5 mm Fenéklemezek: 1,5 mm-es acéllemez
Felület	Szekrényváz: mártóalapozott Ajtó, tető, hátfal: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk Fenéklemez: horganyzott
Szín	RAL 7035

Jellemzők

Egységcsomag	Szekrényváz Ajtó(k) Tetőlemez Hátfal Zár: kéttollú, 3 mm-es szerelőlap nélkül Lábazat, 200 mm magas, tartalma: 4 db acéllemez lábazati sarokelem, elől 8660.02X zárt takarólemez, oldalt zárt 8660.043 takarólemezek, a hátsó lábazati takarólemezek vízszintesen osztottak, az alsóban kivágás van, a felső takarólemez alul kivágással rendelkezik a kábelbevezetéshez, felhelyezett tömített és önkioltó kefebetéttel, 8660.09x A potenciálkiegyenlítés a tető, oldalfalak és fenéklemezek esetében automatikusan történik az érintkezőelemek révén Ajtó(k) felül 2412.316 EMC földelőszalaggal a szekrényvázba behelyezhető anyával földelve 8618.240 komfortfogantyú beépített E1 zárral, kulcs nélkül szállítva (mellékelve) 2 db fenéklemez-rögzítőfül 8660.100 (a csomagban mellékelve) LED rendszervilágítás, 2500.300, 100 V – 240 V, 1~, 50 Hz / 60 Hz, dugaszolóaljzat nélkül, elől felül felszerelve Acéllemez ajtó, egyrészes, zárt, ajtózsanér jobbos, 180°-os zsaneérok Horganyzott fenéklemezek, három részre osztott, kivágással a kábelbevezetéshez, felhelyezett kefebetéttel
Ajtók száma	1
Cserélhető ajtópánt	Igen
Alapanyag	Acéllemez
Méret	Szélesség: 600 mm Magasság: 2.000 mm Mélység: 600 mm
Magasság lábazattal együtt	2 200 mm
Zár kivitel	hárompontos zárrendszer VW E1 zárral
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	96
Bruttó tömeg	101

Jellemzők

EAN

4028177960084