

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 7993.806

VX25 sorolható szekrényrendszer

Állapot: 2026.06.14. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 7993.806 - VX25 sorolható szekrényrendszer a specifikációnak megfelelően

Konzern-szekrény, 200 mm lábazzal szerelőlemez nélkül, huzalozási rendszer beépítéshez. Alkalmazás az adott márka projektspecifikus anyagengedélyezési listái alapján.

Jellemzők

Cikkszám	VX 7993.806
Termékleírás	Szimmetrikus, stabil profilkeret-konstrukció hengerelt zártszelvényből, 25 mm-es DIN méretraszteres lyukasztással, körben minden profilon, vízszintesen és függőlegesen. Profilok két szerelési síkkal a helytakarékos belső kiépítéshez, ugyanaz a rendszersín a vízszintes és a függőleges szekrényprofilokra történő szereléshez, a szerelősíkok kívülről hozzáférhetők, stabil rögzítés a padlóra a beépített aljmerevítőkkal. Egyszerű és stabil sorolás minden oldalra kevés alkatrészsel. A fenéklemez 3 részre osztott, kivehető és kicserélhető, gyárilag beszerelve. A fenéklemez automatikus potenciálkiegyenlítéssel rögzítve. Az ajtókon habanyag tömítés és rúd zár.
Anyag	Szekrényváz: 1,5 mm-es acéllemez Tető: 1,5 mm-es acéllemez Hátfal: acéllemez, 1,5 mm Fenéklemezek: 1,5 mm-es acéllemez Ajtó: acéllemez, 2,0 mm Lábazati elemek: acéllemez
Felület	Szekrényváz: mártóalapozott Lapos elemek: merítve alapozott, porszórt Fenéklemez: horganyzott
Szín	Szekrényváz, tető, hátfal, ajtó(k): RAL 7035 Lábazat: RAL 9005

Jellemzők

Egységcsomag	Szekrényváz Ajtó(k) Tetőlemez Hátfal Zár: kéttollú, 3 mm-es szerelőlap nélkül 200 mm magas lábazat elemei: 4db zárt acéllemez sarokelem, elől és hátul 8660.02X, oldalt 8660.043 zárt takarólemezekkel A potenciálkiegyenlítés a tető, oldalfalak és fenéklemezek esetében automatikusan történik az érintkezőelemek révén Ajtó(k) felül 2412.316 EMC földelőszalaggal a szekrényvázba behelyezhető anyával földelve 8618.240 komfortfogantyú beépített E1 zárral, kulcs nélkül szállítva (mellékelve) 2 db fenéklemez-rögzítőfül 8660.100 (a csomagban mellékelve) LED rendszervilágítás, 2500.300, 100 V – 240 V, 1~, 50 Hz / 60 Hz, dugaszolóaljzat nélkül, elől felül felszerelve Acéllemez ajtó, egyrészes, zárt, ajtózsánér jobbos, 180°-os zsanérok Horganyzott fenéklemezek, három részre osztott, kivágással a kábelbevezetéshez, felhelyezett kefebetéttel
Ajtók száma	1
IP védettség az IEC 60 529 szerint	IP 05
Megjegyzés	A BV 1.09 § 1.1.2 német rendeletnek megfelelően a gépek beépített zárait alapvetően kulcs nélkül kell szállítani. A szállító saját szükségletére a szükséges kulcsokat 2532.002 cikkszámom külön meg tudja rendelni.
Méret	Szélesség: 600 mm Magasság: 2.000 mm Mélység: 600 mm
Magasság lábazattal együtt	2 200 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	83,5 kg
Bruttó tömeg	90,4 kg
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC000261

Jellemzők

ECLASS 8.0

27180101