

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 7993.919

VX25 sorolható szekrényrendszer

Állapot: 2025.12.24. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](https://www.rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 7993.919 - VX25 sorolható szekrényrendszer

Mercedes-Benz Integra Standard

Daimler Integra kapcsolószekrény hátsó ajtóval, vagy behelyezhető hátfallal, szerelőlap nélkül, egy kábelrendszer beépítéséhez.

Jellemzők

Cikkszám	VX 7993.919
Kivitel	Hátfallal
Termékleírás	Szimmetrikus, stabil profilkeret-konstrukció hengerelt zártszelvényből, 25 mm-es DIN méretraszteres lyukasztással, körben minden profilon, vízszintesen és függőlegesen. Profilok két szerelési síkkal a helytakarékos belső kiépítéshez, ugyanaz a rendszersín a vízszintes és a függőleges szekrényprofilokra történő szereléshez, a szerelősíkok kívülről hozzáférhetők, stabil rögzítés a padlóra a beépített aljmerevítővel. Egyszerű és stabil sorolás minden oldalra kevés alkatrészszel. A fenéklemez 3 részre osztott, kivehető és kicserélhető, gyárilag beszerelve. Az ajtókon habanyag tömítés és rúd zár, alul 25 mm távolság a padlótól.
Anyag	Szekrényváz: 1,5 mm-es acéllemez Tető: 1,5 mm-es acéllemez Hátfal: acéllemez, 1,5 mm Fenéklemezek: 1,5 mm-es acéllemez Ajtó: acéllemez, 2,0 mm
Felület	Szekrényváz: mártóalapozott Lapos elemek: merítve alapozott, porszórt Fenéklemez: horganyzott Ajtókeret, horganyzott
Szín	RAL 7035

Jellemzők

Egységcsomag	Szekrényváz Ajtó(k) Tetőlemez négy darab 2568.000 emelőszemmel Fenéklemezek szereplőlap nélkül Dupla elülső ajtó merevítőkerettel, felszerelt 8618.330 180°-os zsanérral és felszerelt kéttollú zárbetéttel, 8618.306 2 db beakasztható hátfal függőleges osztóbordával, potenciálkiegyenlítéssel, reteszelve 6-6 db elforduló zárral (3 a bal, 3 a jobb oldalon), horganyzott zárnyelvvel és kéttollú zárbetéttel Mellékajtó(k) kiegészítőleg alul és felül lengőkarral biztosítva Szögidom, horganyzott, a függőleges profilra érintkező módon felcsavarozva, az elforduló zár ellendarabjaként 2 db beépíthető szögidom az alsó vízszintes profilba csavarozva jobb és bal oldalon Érintkező szögidomok az alsó vízszintes profilra csavarozva Hátfalanként egy-egy 400 mm hosszú, 4 mm²-es földelőszalag, egyik végén kábelsaru, másik végén szemes saru (mellékelve) A potenciálkiegyenlítés a tető, oldalfalak és fenéklemezek esetében automatikusan történik az érintkezőelemek révén A beakasztható hátfalak potenciálkiegyenlítése kényszerített érintkezéssel történik
Méret	Szélesség: 1.200 mm Magasság: 2.000 mm Mélység: 500 mm
IP védettség EN 60 529 szerint	IP 55
Ajtók száma	2
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	127.23
Bruttó tömeg	137.6