


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 7994.349

Állványelem, nyitott

Állapot: 2026.04.05. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 7994.349 - Állványelem, nyitott Mercedes-Benz Integra Standard

HVO kezelőházak merev vagy elforgatható rögzítéséhez.

Jellemzők

Cikkszám	CP 7994.349
Kivitel	elforgatható
Termékleírás	Állvány HVO kezelőházak merev vagy elforgatható rögzítéséhez.
Anyag	Acél
Felület	Festett
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	<p>A csőállvány profilja 86 x 73 mm, függőlegesen a talpra hegesztve Csőállvány hátul, teljes magasságban függőleges nyílással a kábelkötegek vezetéséhez, lezárva a 30007784 cikksz. takaróprofilal (K-Profile gyártmány)</p> <p>Csőállvány hátul, a függőleges nyílásban egy szögidom van behegesztve a kábeltartó számára, a távolság a talplemez felső élétől a szögidom alsó éléig: 243,5 mm</p> <p>Az M8 x 20 mm földelőcsap a függőleges nyílás alsó részébe van behegesztve, a láblemez felső élétől a földelőcsap közepéig a távolság 40 mm</p> <p>Az M5 x 15 mm földelőcsap a függőleges nyílás felső részébe van behegesztve, a fejlemez alsó élétől a földelőcsap közepéig a távolság 60 mm</p> <p>Mindkét földelőcsap földelést jelző matricával van ellátva</p>
Width base plate	400 mm
Height base plate	10 mm
Depth base plate	400 mm
Height pedestal tube	1 144 mm
Méret	Magasság: 1.213 mm
Csomagolási egység	1 db

Jellemzők

Vámtarifaszám

73269098