

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7998.306

RiMatrix S

Állapot: 2025.08.05. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7998.306 - RiMatrix S Standard biztonsági termék

A standardizált számítógépközpontot az ön által rendelkezésre bocsátott termekben kiegészítő védőhelyiséggel (terem a teremben) látjuk el, további biztonságot nyújtva tűz, víz és füst ellen.

Jellemzők

Cikkszám	DK 7998.306
Termékleírás	A standardizált számítógépközpontot az Ön által rendelkezésre bocsátott termekben kiegészítő védőhelyiséggel (terem a teremben) látjuk el, további biztonságot nyújtva tűz, víz és füst ellen.
Anyag	Az elem magja termikusan hatékony szigetelőanyagból Robusztus, tokozott acéllemez kazetták Innovatív összekötőtechnika szabadalmaztatott profiltechnológiával Hő- és nedvességálló tömítések alkalmazása Tűzvédelmi fedelek alkalmazása Szét- és visszaszerelés bármikor lehetséges
Egységcsomag	Tanácsadás és teljes megtérülés számítás Szállítás és behordás az ügyfél infrastruktúrájába Üzembe helyezés és átadás Dokumentáció, oktatás, betanítás Forródrót és szerviz/szervizszerződések
Belső mélység	7 220 mm
Belső magasság	2 700 mm
Belső szélesség	2 750 mm
Klimatizálás (hűtés a zéró U területen)	60 kW + 10 kW n+1 redundáns
Kisfeszültségű főelosztók száma	1
PDU Basic egységek száma	14
Szerverracks (600x2000x1200mm)	6
Kombinált hálózati-/szerverrack (800 x 2000 x 1200 mm)	1

Jellemzők

Védelmi képességek	El 90 tűzállóság az EN 1363 szerint / F 90 a DIN 4102 szerint Por- és víztömítettség: IP 56 az IEC 60 529 szerint Védelem külső hozzáférés ellen - II. ellenállósági osztály EMC alapvédelem Füstgázállóság, EN 1634-3 (DIN 18095) szerint Lökésteszt 3000 Nm energiával 30 perc lángkezelés után az egység hőmérsékleti görbének megfelelően
Betörésvédelem	RC 2
Design burglar protection	Igen
Design fire protection	EN 1363 szerinti EI 90 / DIN 4102 szerinti F 90
Nedvesítő- és szárítóberendezés	opcionális
Helyiségoltó berendezés	opcionális
Design UPS	60 kW + 20 kW n+1 redundáns
Változat	Single 6
Méret	Szélesség: 2.950 mm Magasság: 2.800 mm Mélység: 7.420 mm
Csomagolási egység	1 db
Vámtarifaszám	85480090
EAN	4028177702493
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207