

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 7999.992

Kültéri klímaberendezés inverter technológiával

Állapot: 2025.12.21. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](https://www.rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 7999.992 - Kültéri klímaberendezés inverter technológiával mikro adatközponthoz

Kültéri klimatizálás invertertechnikával, a kompresszor fordulatszám-szabályozása és a hűtőközeg mennyiségének szabályozása akár 40% energiamegtakarítást is lehetővé tesz.

Jellemzők

Cikkszám	SK 7999.992
Kivitel	A rendszer redundáns kivitelű
Termékleírás	Az inverteres külső készülék lehetővé teszi a kompresszor igények szerinti fordulatszám-szabályozását. A hűtőközeg-mennyiség szabályozása az elektromos tágulási szeleppel történik. A hűtési szükségletehez való alkalmazkodás akár 40%-os energiamegtakarítást tesz lehetővé. A belső készülék (párologtató) miatt a hideg levegőt a 19"-os sík elé fújja ki, a meleg levegőt a hátoldalon szívja be. A jól beállított légterelő lemezekkel további hatékonyságnövelést és hőfészek keletkezésének elkerülését lehet elérni.
Működési elv	A Micro Data Centerhez készült mindegyik klímaberendezés splitkészülékként van felszerelve, hogy a belső és a széfben kívüli hűtőkör hermetikus szétválasztását biztosítani lehessen. Ez megakadályozza a por és korrozív gázok behatolását. A légterelés a széfben vízszintesen történik. A meleg levegőt a hátsó részben beszívja, a hűtött levegőt a 19"-os sík elé kerül kifújja.
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Szuper digitális inverter kültéri készülék Kábeles távirányító DX vezérlőkészlet Hiba üzemóra átkapcsoló doboz Termosztát
Névleges áram max.	50 Hz esetén: 13,9 A
Indulási áram (max.)	50 Hz esetén: 36 A
Remark (Dimension)	(2x)

Jellemzők

Redundancy	Igen
Pre-Fuse (footnote)	(2x)
Noise Level general min	48 dB(A)
Noise Level general max	49 dB(A)
Méret	Szélesség: 900 mm Magasság: 795 mm Mélység: 320 mm
Üzemi hőmérséklettartomány	-15 °C...43 °C
Előtét biztosító	Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 25 A
Beállítható tartomány	-15 °C...43 °C
Csomagolási egység	1 db
Vámtarifaszám	84159000
EAN	4028177654136
ECLASS 8.0	27180704