

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8100.730

23 x 89 mm-es nemesacél rendszerű

Állapot: 2026.04.14. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8100.730 - 23 x 89 mm-es nemesacél rendszersín VX, VX SE-hez

A szekrényváz variálható és egyedi belső kiépítéséhez a belső szerelősíkon.



Jellemzők

| | |
|-----------------------|---|
| Cikkszám | VX 8100.730 |
| Termékleírás | A szekrényváz variálható és egyedi belső kiépítéséhez a belső szerelősíkon. |
| Előnyei | Egyszerűen akassza be a rendszerfuratokba, és csavarozza be Rendszerlyukasztás mind a négy oldalon Felül és alul furatokkal fészkes anyag számára, saját komponensek metrikus csavarral történő rögzítéséhez |
| Anyag | 1.4301 nemesacél (AISI 304) |
| Egységcsomag | Rögzítési segédanyagokkal együtt |
| Beépítési lehetőségek | VX-ben a belső szerelősíkra a VX szekrényprofilon VX SE-ben a szekrényprofilon a VX adaptersínnel együtt Azonos típusú rendszersíneken egymás között |
| Használható | Házípus: VX VX SE Szélesség/mélység: 400 mm |
| Csomagolási egység | 2 db |
| Nettó tömeg | 0,85 kg |

Jellemzők

| | |
|---------------|--|
| Bruttó tömeg | 1 kg |
| Vámtarifaszám | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
| Termékleírás | VX RENDSZERSÍN 23x89 mm 400 MÉLYSÉGHEZ |

Jóváhagyások

| | |
|--------------|-----------------|
| Magyarázatok | PCF-declaration |
|--------------|-----------------|
