

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8100.733

**23 x 89 mm-es nemesacél
rendszerű**

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8100.733 - 23 x 89 mm-es nemesacél rendszersín VX, VX SE-hez

A szekrényváz variálható és egyedi belső kiépítéséhez a belső szerelősíkon.



Jellemzők

Cikkszám	VX 8100.733
Termékleírás	A szekrényváz variálható és egyedi belső kiépítéséhez a belső szerelősíkon.
Előnyei	Egyszerűen akassza be a rendszerfuratokba, és csavarozza be Rendszerlyukasztás mind a négy oldalon Felül és alul furatokkal fészkes anyag számára, saját komponensek metrikus csavarral történő rögzítéséhez
Anyag	1.4301 nemesacél (AISI 304)
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Beépítési lehetőségek	VX-ben a belső szerelősíkra a VX szekrényprofilon VX SE-ben a szekrényprofilon a VX adaptersínnel együtt Azonos típusú rendszersíneken egymás között
Használható	Házípus: VX VX SE Szélesség/mélység: 800 mm
Csomagolási egység	2 db
Nettó tömeg	1,788 kg

Jellemzők

Bruttó tömeg	2,02 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	63,92
Vámtarifaszám	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Termékleírás	VX RENDSZERSÍN 23x89 mm 800 MÉLYSÉGHEZ

Jóváhagyások

Magyarázatok	PCF-declaration
--------------	-----------------