

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8100.742

23 x 64 mm-es szerelősínek

Állapot: 2026.06.20. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8100.742 - 23 x 64 mm-es szerelősínek VX, VX SE-hez

Az egyedi belső kiépítéséhez a belső szerelősíkon.



Jellemzők

Cikkszám	VX 8100.742
Termékleírás	A variálható és egyedi belső kiépítéséhez a belső szerelősíkon. Szerelés a szekrénykerettel egy síkban. A kiegészítő szerelőtartók révén már beépített szerelőlemez esetén is használható, és az egyedi hosszra vágáshoz elő van készítve.
Előnyei	Rendszerlyukasztás mind a négy oldalon Felül és alul furatokkal fészkes anyag számára, saját komponensek metrikus csavarral történő rögzítéséhez
Anyag	Acéllemez
Felület	Horganyzott
Egységcsomag	2 szerelősín 4 db szerelő tartóelem Rögzítési segédanyagokkal együtt
Beépítési lehetőségek	VX-ben a belső szerelősíkra a VX szekrényprofilon VX SE-ben a függőleges szekrényprofilra a VX adaptersínnel együtt Két egymás alatti rendszersín közé a belső szerelősíkon
Használható	Házípus: VX VX SE Szélesség/mélység: 600 mm
Csomagolási egység	2 db

Jellemzők

Nettó tömeg	0,998 kg
Bruttó tömeg	1,44 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	6,65
Vámtarifaszám	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Termékleírás	VX szerelőcsín, 23x64mm, 600mm, 4db/cs

Jóváhagyások

Magyarázatok	PCF-declaration
--------------	-----------------
