

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8100.745

## 23 x 64 mm-es szerelősínek

Állapot: 2026.06.19. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8100.745 - 23 x 64 mm-es szerelősínek VX, VX SE-hez

Az egyedi belső kiépítéséhez a belső szerelősíkon.



## Jellemzők

Cikkszám	VX 8100.745
Termékleírás	A variálható és egyedi belső kiépítéséhez a belső szerelősíkon. Szerelés a szekrénykerettel egy síkban. A kiegészítő szerelőtartók révén már beépített szerelőlemez esetén is használható, és az egyedi hosszra vágáshoz elő van készítve.
Előnyei	Rendszerlyukasztás mind a négy oldalon Felül és alul furatokkal fészkes anyák számára, saját komponensek metrikus csavarral történő rögzítéséhez
Anyag	Acéllemez
Felület	Horganyzott
Egységcsomag	2 szerelősín 4 db szerelő tartóelem Rögzítési segédanyagokkal együtt
Beépítési lehetőségek	VX-ben a belső szerelősíkra a VX szekrényprofilon VX SE-ben a függőleges szekrényprofilra a VX adaptorsínnel együtt Két egymás alatti rendszersín közé a belső szerelősíkon
Használható	Házípus: VX VX SE Szélesség/mélység: 1.200 mm
Csomagolási egység	2 db
Nettó tömeg	2,4 kg

# Jellemzők

---

Bruttó tömeg	2,82 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	13,88
Vámtarifaszám	73269098
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Termékleírás	VX Szerelősín, 23 x 64 mm, BT: 1200 mm

# Jóváhagyások

---

Magyarázatok	PCF-declaration
--------------	-----------------