

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8100.780 Szintezőlábak

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8100.780 - Szintezőlábak nemesacél VX, TS, VX SE rendszerekhez

Közvetlenül a szekrényprofil sarok-keretelemére történő szereléshez. Szintén alkalmas a VX lábazati rendszerre történő szereléshez. A VX lábazati rendszerre történő szerelés esetén a lábazati adapterre van szükség.

Jellemzők

| | |
|---|---|
| Cikkszám | VX 8100.780 |
| Termékleírás | |
| Anyag | 1.4301 nemesacél (AISI 304) |
| Megjegyzés | VX lábazatra történő szerelés esetén a lábazati adapterre van szükség |
| Max. terhelhetőség (statikus) alkatrészenként | 3 000 N |
| Méret | Menet: M12 |
| Használható | Házípus: VX TS VX SE PC VX lábazati rendszer |
| Szintezőtartomány | 30 - 110 mm |
| Csomagolási egység | 4 db |
| Nettó tömeg | 0,8 kg |
| Bruttó tömeg | 0,862 kg |
| Vámtarifaszám | 73181900 |
| ETIM 9 | EC000721 |
| ECLASS 8.0 | 27182003 |
| Termékleírás | VX Szintezőláb, nemesacél, M12, 4db/cs |