

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8100.780 Szintezőlábak

Állapot: 2026.04.02. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8100.780 - Szintezőlábak nemesacél VX, TS, VX SE rendszerekhez

Közvetlenül a szekrényprofil sarok-keretelemére történő szereléshez. Szintén alkalmas a VX lábazati rendszerre történő szereléshez. A VX lábazati rendszerre történő szerelés esetén a lábazati adapterre van szükség.

## Jellemzők

|   |   |
|---|---|
| Cikkszám                                      | VX 8100.780   |
| Termékleírás                                  |   |
| Anyag   | 1.4301 nemesacél (AISI 304)   |
| Megjegyzés                                    | VX lábazatra történő szerelés esetén a lábazati adapterre van szükség |
| Max. terhelhetőség (statikus) alkatrészenként | 3 000 N   |
| Méret   | Menet: M12  |
| Használható                                   | Házípus: VX<br>TS<br>VX SE<br>PC<br>VX lábazati rendszer              |
| Szintezőtartomány                             | 30 - 110 mm   |
| Csomagolási egység                            | 4 db  |
| Nettó tömeg                                   | 0,8 kg  |
| Bruttó tömeg                                  | 0,862 kg  |
| Vámtarifaszám                                 | 73181900  |
| ETIM 9  | EC000721  |
| ECLASS 8.0                                    | 27182003  |
| Termékleírás                                  | VX Szintezőláb, nemesacél, M12, 4db/cs                                |