

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8105.550

Felcsavarozható acéllemez oldalfal

Állapot: 2026.04.08. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8105.550 - Felcsavarozható acéllemez oldalfal C4-H

Felcsavarozható acéllemez oldalfalak. Felületi bevonat a DIN EN ISO 12944 szabvánnyal analóg módon, C4-H korrózióvédelmi osztály.

Jellemzők

Cikkszám	VX 8105.550
Kivitel	A DIN EN ISO 12944 szerinti felületbevonat C4-H korrózióvédelmi osztály
Anyag	Acéllemez, 1,5 mm
Felület	Porszórt
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Használható	Házípus: VX C4-H Magasság: = 2.000 mm Mélység: = 500 mm
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 55
Type rating az UL 50E szerint	Type 1 12-es típus
Alapanyag	Acéllemez
Csomagolási egység	2 db
Nettó tömeg	23 kg
Bruttó tömeg	24,2 kg
Vámtarifaszám	94039910
ETIM 9	EC002524
ETIM 8	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
Termékleírás	VX oldalfal, csavarozható, Mámé: 2000x500 mm mérethez, acéllemez, C4-H