

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8115.235

Felcsavarozható acéllemez oldalfal

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8115.235 - Felcsavarozható acéllemez oldalfal TS-hez, TS IT-hoz

Felcsavarozható oldalfalak, acéllemez, TS-hez.

Jellemzők

Cikkszám	TS 8115.235
Előnyei	Automatikus potenciálkiegyenlítés és nagyobb EMC-védelem az érintkező elemmel szerelt lemeztartó segítségével Egyszerű elhelyezés a felfüggesztési segéd révén Földelőcsap érintkezőfelülettel
Anyag	Acéllemez, 1,5 mm
Felület	Mártóalapozott, kívül porszórt
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Megjegyzés	A lemeztartók igény szerint a szekrény belső vagy külső oldalára szerelhetők Darabolható felületek: Külső méret – 100 mm
Használható	Házípus: TS TS IT Magasság: 1.200 mm Mélység: 500 mm
IP védettség az IEC 60 529 szerint	IP 55
Alapanyag	Acéllemez
Csomagolási egység	2 db
Nettó tömeg	13,2 kg
Bruttó tömeg	14,4 kg
Vámtarifaszám	94039910
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101

Jellemzők

Termékleírás

TS felcsavarozható oldallap, TS, TS IT-hoz, SZxMÉ: 1200x500 mm, acéllemez