

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**TS 8128.235**

**Felcsavarozható acéllemez oldalfal**

Állapot: 2026.06.21. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8128.235 - Felcsavarozható acéllemez oldalfal TS-hez, TS IT-hoz

Felcsavarozható oldalfalak, acéllemez, TS-hez.

## Jellemzők

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Cikkszám                          | TS 8128.235  |
| Előnyei                           | Automatikus potenciálkiegyenlítés és nagyobb EMC-védelem az érintkező elemmel szerelt lemeztartó segítségével<br>Egyszerű elhelyezés a felfüggesztési segéd révén<br>Földelőcsap érintkezőfelülettel |
| Anyag                             | Acéllemez, 1,5 mm  |
| Felület                           | Mártóalapozott, kívül porszórt   |
| Szín                              | RAL 7035   |
| Egységcsomag                      | Rögzítési segédanyagokkal együtt   |
| Megjegyzés                        | A lemeztartók igény szerint a szekrény belső vagy külső oldalára szerelhetők<br>Darabolható felületek: Külső méret – 100 mm  |
| Használható                       | Házípus: TS<br>TS IT<br>Magasság: 2.200 mm<br>Mélység: 800 mm  |
| IP védetség az IEC 60 529 szerint | IP 55  |
| Alapanyag                         | Acéllemez  |
| Csomagolási egység                | 2 db   |
| Nettó tömeg                       | 43 kg  |
| Bruttó tömeg                      | 44 kg  |
| Vámtarifaszám                     | 94039910   |
| ETIM 9                            | EC002524   |
| ECLASS 8.0                        | 27182101   |

# Jellemzők

---

Termékleírás

TS felcsavarozható oldallap, TS, TS IT-hoz, SZxMÉ: 2200x800 mm, acéllemez