


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8175.235

Felcsavarozható acéllemez oldalfal

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8175.235 - Felcsavarozható acéllemez oldalfal TS-hez, TS IT-hoz

Felcsavarozható oldalfalak, acéllemez, TS-hez.

Jellemzők

| | |
|-----------------------------------|--|
| Cikkszám | TS 8175.235 |
| Előnyei | Automatikus potenciálkiegyenlítés és nagyobb EMC-védelem az érintkező elemmel szerelt lemeztartó segítségével Egyszerű elhelyezés a felfüggesztési segéd révén Földelőcsap érintkezőfelülettel |
| Anyag | Acéllemez, 1,5 mm |
| Felület | Mártóalapozott, kívül porszórt |
| Szín | RAL 7035 |
| Egységcsomag | Rögzítési segédanyagokkal együtt |
| Megjegyzés | A lemeztartók igény szerint a szekrény belső vagy külső oldalára szerelhetők Darabolható felületek: Külső méret – 100 mm |
| Használható | Házípus: TS TS IT Magasság: 1.200 mm Mélység: 800 mm |
| IP védetség az IEC 60 529 szerint | IP 55 |
| Alapanyag | Acéllemez |
| Csomagolási egység | 2 db |
| Nettó tömeg | 20 kg |
| Bruttó tömeg | 23,8 kg |
| Vámtarifaszám | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002524 |
| ECLASS 8.0 | 27182101 |

Jellemzők

Termékleírás

TS OLDALLAP,1200X800 MM,2 DB/CS,RAL7035