

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8286.500

TS 8 sorolható rendszerek

Állapot: 2026.06.22. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8286.500 - TS 8 sorolható rendszerek

A sorolható acéllemez TS 8 rendszer szimmetrikus profilja révén szélességben és mélységben jelentős helymegtakarítást, valamint egyszerű belső kiépítést biztosít. A sorolhatóságot is minden oldalról biztosítja. Emellett az összes sík alkatrész beépített, automatikus potenciálkiegyenlítése és a háromszoros felületkezelés optimális biztonságot jelent.



Jellemzők

| | |
|----------|---|
| Cikkszám | TS 8286.500 |
| Anyag | Szekrényváz: 1,5 mm-es acéllemez Tető: 1,5 mm-es acéllemez Ajtó: acéllemez, 2,0 mm Hátfal: acéllemez, 1,5 mm Fenéklemezek: 1,5 mm-es acéllemez Szerelőlap: acéllemez, 3,0 mm |
| Felület | Szekrényváz: mártóalapozott Ajtó, tető, hátfal: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk Szerelőlap és fenéklemezek: horganyzott |
| Szín | RAL 7035 |

Jellemzők

| | |
|--------------------------------|--|
| Egységcsomag | Szekrényváz Ajtó(k) Egyajtós szekréyeknél jobb oldali ajtópánt, bal oldalra cserélhető Tetőlemez Hátfal 4 emelőszem Zár: kéttollú, 3 mm-es Fenéklemezek Szerelőlap 2 db 18 x 38 mm-es TS szerelősín 2 szerelőléc szekrénymélységben szerelve |
| Méret | Szélesség: 1.200 mm Magasság: 1.800 mm Mélység: 600 mm |
| Szerelőlap mérete (Szé x Ma) | 1.099 mm x 1.696 mm |
| IP védettség EN 60 529 szerint | IP 55 |
| NEMA védettség | NEMA 1 NEMA 12 |
| Type rating az UL 50E szerint | Type 1 12-es típus |
| IK-kód | IK09 |
| Ajtók száma | 2 |
| 2 supportstrips in depth | Igen |
| Alapanyag | Acéllemez |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 170,905 kg |
| Bruttó tömeg | 179,9 kg |
| Vámtarifaszám | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Termékleírás | TS sorolható szekrény, SZxMAxMÉ: 1200x1800x600 mm, acéllemez, szerelőlappal, kétajtós elől |

Jóváhagyások

Jóváhagyások

Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)

Tanúsítványok

Felület

Magyarázatok

Gyártói nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK