

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8418.000

VX25 sorolható szekrényrendszer

Állapot: 2026.05.12. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8418.000 - VX25 sorolható szekrényrendszer

Elektronikaszekrény

Ideális a 19"-os felépítményekhez és 19"-os fiókokhoz: elől 19"-os adapterprofilal, elülső kerettel, hátsó ajtóval, tetőlemezzel és osztott fenéklemezekkel



Jellemzők

| | |
|----------|--|
| Cikkszám | VX 8418.000 |
| Anyag | Szekrényváz: 1,5 mm-es acéllemez Tető: 1,5 mm-es acéllemez Első keret: extrudált alumínium-profil cink-présöntvény sarokelemekkel Hátsó ajtó: 2,0 mm-es acéllemez Fenéklemezek: 1,5 mm-es acéllemez 19"-os adapterprofilok: acéllemez, 2 mm |
| Felület | Szekrényváz: mártóalapozott Tető, hátsó ajtó: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk Első keret: porszórt Fenéklemez: horganyzott |
| Szín | RAL 7035 |

Jellemzők

| | |
|--------------------------------|--|
| Egységcsomag | Szekrényváz Elülső keret (zsanér jobb oldalon, a bal oldalát mágneses záruk tartják) Hátsó ajtó (ajtópánt jobb oldalt, balra cserélhető) Tetőlemez Fenéklemezek 19"-os elülső adapterprofil |
| Méret | Szélesség: 600 mm Magasság: 1.600 mm Mélység: 800 mm |
| Komponensek bépítési magassága | 33 U |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 59,6 kg |
| Bruttó tömeg | 63,2 kg |
| PCF/VE (Cradle to Gate) | 155,7 kg CO2 eq (Cat B) |
| Megjegyzés a PCF osztályhoz | B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján |
| Vámtarifaszám | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Termékleírás | VX Elektronika szekrény, 600x1600x800 |

Jóváhagyások

| | |
|---------------|---------|
| Tanúsítványok | Felület |
|---------------|---------|