

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8438.000

VX25 sorolható szekrényrendszer

Állapot: 2026.05.12. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8438.000 - VX25 sorolható szekrényrendszer

Elektronikaszekrény

Ideális a 19"-os felépítményekhez és 19"-os fiókokhoz: elől 19"-os adapterprofilal, elülső kerettel, hátsó ajtóval, tetőlemezzel és osztott fenéklemezekkel



Jellemzők

Cikkszám	VX 8438.000
Anyag	Szekrényváz: 1,5 mm-es acéllemez Tető: 1,5 mm-es acéllemez Első keret: extrudált alumínium-profil cink-présöntvény sarokelemekkel Hátsó ajtó: 2,0 mm-es acéllemez Fenéklemezek: 1,5 mm-es acéllemez 19"-os adapterprofilok: acéllemez, 2 mm
Felület	Szekrényváz: mártóalapozott Tető, hátsó ajtó: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk Első keret: porszórt Fenéklemez: horganyzott
Szín	RAL 7035

Jellemzők

Egységcsomag	Szekrényváz Elülső keret (zsanér jobb oldalon, a bal oldalát mágneses záruk tartják) Hátsó ajtó (ajtópánt jobb oldalt, balra cserélhető) Tetőlemez Fenéklemezek 19"-os elülső adapterprofil
Méret	Szélesség: 600 mm Magasság: 2.000 mm Mélység: 800 mm
Komponensek bépítési magassága	42 U
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	67,7 kg
Bruttó tömeg	72,2 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	177,9 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Termékleírás	VX Elektronika szekrény, 600x2000x800

Jóváhagyások

Tanúsítványok	Felület
---------------	---------