

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8450.600

TS 8 sorolható rendszerek

Állapot: 2026.05.11. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8450.600 - TS 8 sorolható rendszerek Nemesacél

TS 8 sorolható rendszerek 1.4301 (AISI 304) nemesacélból, szerelőlappal együtt. IP 55 védettség.



Jellemzők

| | |
|----------|--|
| Cikkszám | TS 8450.600 |
| Anyag | Szekrényváz: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm Tető: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm, kívül egyirányú csiszolás Ajtó: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 2,0 mm, kívül egyirányú csiszolás Hátfal: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm, kívül egyirányú csiszolás Feneklemez: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm Szerelőlap: acéllemez, 3,0 mm |
| Felület | Szekrényváz és fenéklemez: üres Ajtó, tető és hátfal kívül egyirányú csiszolás, 400-as szemcsenagyság Szerelőlap: horganyzott |

Jellemzők

| | |
|-----------------------------------|--|
| Egységcsomag | Szekrényváz Ajtó(k) Egyajtós szekréyeknél jobb oldali ajtópánt, bal oldalra cserélhető Tetőlemez Fenéklemezek Hátfal Szerelőlap 4 emelőszem Zár: kéttollú, 3 mm-es 2 db 18 x 38 mm-es TS szerelősín 2 szerelőléc szekrénymélységben szerelve |
| 2 supportstrips in depth | Igen |
| Ajtók száma | 1 |
| IP védetség az IEC 60 529 szerint | IP 55 |
| Type rating az UL 50E szerint | Type 1 12-es típus |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| IK-kód | IK09 |
| Megjegyzés | Az anyag keménysége miatt a belső kiépítéshez torx lemezcsavarok használatát ajánljuk. |
| Alapanyag | 1.4301 nemesacél (AISI 304) |
| Méret | Szélesség: 800 mm Magasság: 2.000 mm Mélység: 600 mm |
| Szerelőlap mérete (Szé x Ma) | 699 mm x 1.896 mm |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 121,1 kg |
| Bruttó tömeg | 128,9 kg |
| Vámtarifaszám | 94032080 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Termékleírás | TS sorolható szekrény, SZxMAxMÉ: 800x2000x600 mm, rozsdamentes acél 1.4301, szerelőlappal, egyajtós elől |

Jóváhagyások

Jóváhagyások

Bureau Veritas
DNV
UL + C-UL (listed)

Magyarázatok

Gyártói nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK