

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8450.680

## TS 8 sorolható rendszerek

Állapot: 2026.04.06. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8450.680 - TS 8 sorolható rendszerek IP 66/NEMA 4X

TS 8 sorolható rendszerek 1.4301 (AISI 304) nemesacélból, szerelőlappal együtt. Az IP 66, NEMA 4X védelem teljesül.

## Jellemzők

Cikkszám	TS 8450.680
Anyag	Szekrényváz: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm Tető: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 2,0 mm, kívül egyirányú csiszolás Ajtó: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 2,0 mm, kívül egyirányú csiszolás Hátfal: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm, kívül egyirányú csiszolás Fenek: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 3,0 mm Szerelőlap: acéllemez, 3,0 mm
Felület	Szekrényváz és fenéklemek: üres Ajtó, tető és hátfal kívül egyirányú csiszolás, 400-as szemcsenagyság Szerelőlap: horganyzott
Egységcsomag	Szekrényváz Ajtó(k) Jobb ajtópánt, balra átállítható Tető Zárt fenéklemez Hátfal Szerelőlap 4 emelőszem Zár: kéttollú, 3 mm-es 2 db 18 x 38 mm-es TS szerelősín Tartozékészlet oldalfalakhoz IP 66-ra történő kiépítéshez 2 szerelőlécszekrénymélységben szerelve
Ajtók száma	1
IP védelem az IEC 60 529 szerint	IP 66

# Jellemzők

Type rating az UL 50E szerint	Type 1 Type 3R Type 4 NEMA 12
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4X NEMA 4 NEMA 12
IK-kód	IK09
Megjegyzés	Az anyag keménysége miatt a belső kiépítéshez torx lemezcsavarok használatát ajánljuk.
Alapanyag	1.4301 nemesacél (AISI 304)
Méret	Szélesség: 800 mm Magasság: 2.000 mm Mélység: 600 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)	699 mm x 1.896 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	121,1 kg
Bruttó tömeg	128,9 kg
Vámtarifaszám	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Termékleírás	TS sorolható szekrény, SZxMAxMÉ: 800x2000x600 mm, rozsdamentes acél, 1.4301, IP66 / NEMA 4x, szerelőlappal, acéllemez, egyajtós hátul

# Jóváhagyások

Jóváhagyások	Bureau Veritas C-UL DNV-GL
--------------	----------------------------------

# Jóváhagyások

---

Magyarázatok

Gyártói nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat UK