

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8458.000

# VX25 nemesacél sorolható szekrényrendszer

Állapot: 2026.05.13. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8458.000 - VX25 nemesacél sorolható szekrényrendszer IP 66/NEMA 4X

A legmagasabb védetség, világszerte használható, hiszen a legszigorúbb európai és amerikai szabványok szerint tesztelték, anyaga minőségi 1.4301 nemesacél (AISI 304): szekrényváz elülső ajtóval, hátsó ajtóval, szerelőlemezzel, tetőlemezzel, aljzattal



## Jellemzők

Cikkszám	VX 8458.000
Anyag	Szekrényváz: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm Tető: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm, kívül egyirányú csiszolás Ajtó: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 2,0 mm, kívül egyirányú csiszolás Hátfal: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm, kívül egyirányú csiszolás Fenéklemez: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm Szerelőlap: acéllemez, 3,0 mm
Felület	Szekrényváz és fenéklemezek: üres Ajtó, tető és hátfal kívül egyirányú csiszolás, 400-as szemcsenagyság Szerelőlap: horganyzott

# Jellemzők

Egységcsomag	Szekrényváz Ajtó Jobb ajtópánt, balra átállítható Tető Fenéklemez Hátfal Szerelőlap Zár: kéttollú, 3 mm-es 2 db 18 x 39 mm-es szerelősín Tömítés soroláshoz
Méret	Szélesség: 800 mm Magasság: 2.000 mm Mélység: 600 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)	699 mm x 1.896 mm
IP védetség EN 60 529 szerint	IP 66
NEMA védetség	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12
Type rating az UL 50E szerint	Type 1 Type 3R Type 4 Type 4X 12-es típus
IK-kód	IK10
Ajtók száma	1
Megjegyzés	Az anyag keménysége miatt a belső kiépítéshez 2486.300-as imbusz lemezcsavarok használatát ajánljuk Sorolt kombinációkhoz a standard VX soroló-összekötők használhatók az IP 66/NEMA 4X védetség fenntartásához.
Alapanyag	1.4301 nemesacél (AISI 304)
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	129,6 kg
Bruttó tömeg	143,6 kg

## Jellemzők

---

Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Termékleírás	VX sorolható szekrény IP66 / NEMA4x, SZxMAxMÉ: 800x2000x600 mm, NEMESACÉL

---

## Jóváhagyások

---

Jóváhagyások	DNV UL + C-UL (listed)
Tanúsítványok	Felület
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK PCF-declaration

---