

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8604.300 TS 8 sarokszekrények

Állapot: 2014. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8604.300 - TS 8 sarokszekrények

TS 8 szekrények átlós sorolásához, különböző mélységekben is.

Jellemzők

Cikkszám	TS 8604.300
Termékleírás	A sarokszekrény és szállítási terjedelme gondoskodik arról, hogy a TS 8 minden sorolási lehetőséget biztosítani tudjon. A hátlappal és aszimmetrikus oldalfallal ellátott sarokszekrény szélességben és mélységben egyaránt lehetővé teszi a sorolást. A fenéklemezek elhelyezkedésének iránya a hátlappal párhuzamos. A négyzet alaprajzú TS 8 szekrényeknél a fenéklemezek 90°-kal elforgathatók. A sorolástechnika az összes többi TS 8 szekrénnel azonos.
Anyag	Acéllemez, 1,5 mm
Felület	Szekrényváz, tető, hátfal, oldalfal: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk Fenéklemez: horganyzott
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Szekrényváz Tető Hátoldal (a leghosszabb oldalon) Aszimmetrikus oldalfal Fenéklemezek (hosszanti irányban osztott)
Megjegyzés a cikkszámhoz	Szállítási idő megegyezés szerint
Méret	Szélesség: 600 mm Magasság: 2.000 mm Mélység: 400 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	72,523 kg
Bruttó tömeg	76,34 kg
Vámtarifaszám	94032080
ECLASS 8.0	27180101