

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8604.500

## TS 8 sorolható rendszerek

Állapot: 2026.05.10. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8604.500 - TS 8 sorolható rendszerek

A sorolható acéllemez TS 8 rendszer szimmetrikus profilja révén szélességben és mélységben jelentős helymegtakarítást, valamint egyszerű belső kiépítést biztosít. A sorolhatóságot is minden oldalról biztosítja. Emellett az összes sík alkatrész beépített, automatikus potenciálkiegyenlítése és a háromszoros felületkezelés optimális biztonságot jelent.



## Jellemzők

|              |  |
|--------------|--|
| Cikkszám     | TS 8604.500  |
| Anyag        | Szekrényváz: 1,5 mm-es acéllemez<br>Tető: 1,5 mm-es acéllemez<br>Ajtó: acéllemez, 2,0 mm<br>Hátfal: acéllemez, 1,5 mm<br>Fenéklemezek: 1,5 mm-es acéllemez<br>Szerelőlap: acéllemez, 3,0 mm                                    |
| Felület      | Szekrényváz: mártóalapozott<br>Ajtó, tető, hátfal: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk<br>Szerelőlap és fenéklemezek: horganyzott  |
| Szín         | RAL 7035   |
| Egységcsomag | Szekrényváz<br>Ajtó(k)<br>Egyajtós szekréyeknél jobb oldali ajtópánt, bal oldalra cserélhető<br>Tetőlemez<br>Hátfal<br>4 emelőszem<br>Zár: kéttollú, 3 mm-es<br>Fenéklemezek<br>Szerelőlap<br>2 db 18 x 38 mm-es TS szerelősín |

# Jellemzők

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Méret                          | Szélesség: 600 mm<br>Magasság: 2.000 mm<br>Mélység: 400 mm                                |
| Szerelőlap mérete (Szé x Ma)   | 499 mm x 1.896 mm   |
| IP védettség EN 60 529 szerint | IP 55   |
| NEMA védettség                 | NEMA 1<br>NEMA 12   |
| Type rating az UL 50E szerint  | Type 1<br>12-es típus   |
| IK-kód                         | IK09  |
| Ajtók száma                    | 1   |
| Alapanyag                      | Acéllemez   |
| Csomagolási egység             | 1 db  |
| Nettó tömeg                    | 92,72 kg  |
| Bruttó tömeg                   | 97,6 kg   |
| Vámtarifaszám                  | 94032080  |
| ETIM 9                         | EC000261  |
| ECLASS 8.0                     | 27180101  |
| Termékleírás                   | TS sorolható szekrény, SZxMAxMÉ: 600x2000x400 mm, acéllemez, szerelőlappal, egyajtós elől |

# Jóváhagyások

|               |  |
|---------------|--|
| Jóváhagyások  | Bureau Veritas<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed) |
| Tanúsítványok | Felület  |

# Jóváhagyások

---

Magyarázatok

Gyártói nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat UK