


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 8609.140 Modullapok

Állapot: 2026.05.25. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 8609.140 - Modullapok 16/24 pólusú dugaszösszekötőhöz

Csatlakozók elhelyezésére alkalmas kitörésekkel. A modullapok a válaszfalakon túl felerősíthetők a szekrény 25 mm-es perforációira és a VX/TS rendszer síneire is.

Jellemzők

Cikkszám	SZ 8609.140
Kivitel	24 pólusú csatlakozóhoz
Termékleírás	Csatlakozók elhelyezésére alkalmas kitörésekkel. A modullemezek a modullemez-válaszfalakra rögzíthetők.
Anyag	Acéllemez, 2 mm
Felület	Horganyzott
Egységcsomag	Tömítéssel együtt
Kitörések száma	4
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,66 kg
Bruttó tömeg	0,68 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	2,9 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	83024200
ETIM 9	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Termékleírás	TS MODULLEMEZ 24 PÓLUSÚ CSATLAKOZÓHOZ