

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8609.220

Takaróburkolat ajtóval

Állapot: 2026.07.11. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8609.220 - Takaróburkolat ajtóval VX rendszerhez

Takaróburkolat ajtóval, dugaszösszekötők és más elemek védelmére és eltakarására

Jellemzők

Cikkszám	VX 8609.220
Előnyei	Dugaszösszekötők és más elemek védelmére és eltakarására Kábelbevezetés tetszés szerint felülről vagy alulról
Anyag	Takaróburkolat: acéllemez, 1,5 mm Ajtó: acéllemez, 2,0 mm
Felület	Mártóalapozott, kívül porszórt
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Takaróburkolat Ajtó rúdzárral és kéttollú zárbetéttel 2 takarólemez felülre és alulra
Méret	Szélesség: 202,7 mm Magasság: 1.998 mm Mélység: 499 mm
Használható	Házípus: VX Magasság: = 2.000 mm Mélység: = 500 mm
IP védettség az IEC 60 529 szerint	IP 55 a VX sorozatú szekrényekkel együtt
NEMA védettség	NEMA 12 (a VX, VX IT sorozatú szekrényekkel együtt)
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	44 kg
Bruttó tömeg	45 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	114,1 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	94039910
ETIM 9	EC000744

Jellemzők

ECLASS 8.0

27182405

Termékleírás

VX takaróburkolat ajtóval, 2000x500mm