

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8610.605 Üvegajtó

Állapot: 2026.04.05. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](https://www.rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8610.605 - Üvegajtó TS-hez, TS IT-hoz, VX SE-hez

Acéllemez ajtó vagy hátfal helyett.



Jellemzők

Cikkszám	TS 8610.605
Termékleírás	Acéllemez ajtó vagy hátfal helyett.
Anyag	Keret: Extrudált alumíniumprofil Sarokelemek: Cink présöntvény Ablak: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm
Felület	Porszórt
Szín	Keret: RAL 7035 Sarokelemek: RAL 7035 Ablak (belső rányomott maszk): RAL 9005
Egységcsomag	Ablakos ajtókeret biztonsági üveggel Rúdzár kéttollú betéttel 180°-os zsanérok (4 darab)
Látható felület	Ablak szélessége: 460 mm Ablak magassága: 1.840 mm
Ablak magassága	1 840 mm
Szerelési utasítás	Hátfal helyére történő szerelés esetén a záróelemekre van szükség

Jellemzők

IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 55
Használható	Házípus: TS TS IT VX SE Szélesség: = 600 mm Magasság: = 2.000 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	10,5 kg
Bruttó tömeg	12,5 kg
Vámtarifaszám	76101000
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Termékleírás	TS Üveg ajtó, TS, TS IT, SE, WH: 600x2000 mm