

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8611.020 Komfortfogantyú

Állapot: 2026.05.11. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8611.020 - Komfortfogantyú TS, TS IT, VX SE, PC, IW rendszerekhez

A fogantyú a kihajtós technika révén nem igényel az elfordításhoz helyet, így az ajtófelület optimálisan kihasználható beépített elemekhez. Egyszerű szerelés a felpattintható fogantyúrendszer révén.



Jellemzők

Cikkszám	TS 8611.020
Kivitel	zárbetétekhez
Termékleírás	A fogantyú a kihajtós technika révén nem igényel az elfordításhoz helyet, így az ajtófelület optimálisan kihasználható beépített elemekhez.
Anyag	Cink présöntvény
Felület	Porszórt
Szín	RAL 7035
Szerelési utasítás	TS, VX SE üvegajtóra, PC alsó ajtóra, IW formatervezett ajtóra szereléséhez a fogantyú adapter szükséges
Zár	Zár kivitel: Előkészítve F kivitelű zárbetétekhez vagy 26,5 mm hosszú biztonsági és nyomógomb-betétekhez

Jellemzők

Megfelelő a következő háztípusokhoz	TS TS IT VX SE PC-szekrény ajtó IW TS 8 rozsdamentes acél SE nemesacél EL 3 részes, 18 - 21 U AX fali ház, 3 részes
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,5 kg
Bruttó tömeg	0,528 kg
Vámtarifaszám	83024110
ETIM 9	EC000327
ECLASS 8.0	27409217
Termékleírás	TS AJTÓNYITÓ FOGANTYÚ, RAL7035, ERG.TERV.