

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8611.290 Komfortfogantyú

Állapot: 2026.07.21. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](https://www.rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8611.290 - Komfortfogantyú TS, TS IT, VX SE, PC, IW rendszerekhez

A fogantyú a kihajtós technika révén nem igényel az elfordításhoz helyet, így az ajtófelület optimálisan kihasználható beépített elemekhez. Egyszerű szerelés a felpattintható fogantyúrendszer révén.



Jellemzők

Cikkszám	TS 8611.290
Kivitel	lakathoz és zárbetétekhez
Termékleírás	A fogantyú a kihajtós technika révén nem igényel az elfordításhoz helyet, így az ajtófelület optimálisan kihasználható beépített elemekhez.
Anyag	Cink présöntvény
Felület	Porszórt
Szín	RAL 7035
Szerelési utasítás	TS, VX SE üvegajtóra, PC alsó ajtóra, IW formatervezett ajtóra szereléséhez a fogantyú adapter szükséges
Zár	Zár kivitel: Előkészítve F kivitelű zárbetétekhez vagy 26,5 mm hosszú biztonsági és nyomógomb-betétekhez

Jellemzők

Megfelelő a következő háztípusokhoz	TS
	TS IT
	VX SE
	PC-szekrény ajtó
	IW
	TS 8 rozsdamentes acél
	SE nemesacél
	EL 3 részes, 18 - 21 U
	AX fali ház, 3 részes
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,509 kg
Bruttó tömeg	0,54 kg
Vámtarifaszám	83024110
ETIM 9	EC000327
ECLASS 8.0	27409217
Termékleírás	TS KOMFORTFOGANTYÚ, ZÁRBETÉT+LAKATHOZ