

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8612.030

17 x 73 mm-es TS rendszersín

Állapot: 2026.05.12. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8612.030 - 17 x 73 mm-es TS rendszersín

Univerzális vázfelépítéshez és részszereléshez. Egyszerűen akassza be a furatokba, és rögzítse.



Jellemzők

Cikkszám	TS 8612.030
Kivitel	A belső szerelősíkhöz és ajtóra szereléshez
Termékleírás	Univerzális vázfelépítéshez és részszereléshez. Egyszerűen akassza be a furatokba, és rögzítse.
Anyag	Acéllemez
Felület	Horganyzott
Egységcsomag	Rögzítőcsavarokkal együtt
Hossz	290 mm
Megfelelő az ajtószélességhez	400 mm
Beépítési lehetőségek	A függőleges TS, VX SE szekrényprofilon: a belső szerelősíkoknál, körben, eltolt magasságban A vízszintes VX SE szekrényprofilra, felül mélységben TP rendszerekben a belső kiépítéshez használt sínek fölé: szélességben, a belső szerelősíkhöz Berendezéstálcák beépítőkészleteként TS-be, VX SE-be, egyszerűen be kell akasztani és rögzíteni
Szerelési utasítás	TP típusba történő beszerelésnél a belső kiépítéshez szükséges sínre van szükség

Jellemzők

Használható	Házípus: VX SE TP PC IW Szélesség/mélység: 300 mm
Csomagolási egység	4 db
Nettó tömeg	1,2 kg
Bruttó tömeg	1,32 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	5,2 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	73269098
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Termékleírás	TS SZERELŐSÍN, BELSŐ 300 MM, 4 DB/CS