

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8612.120

17 x 73 mm-es TS rendszersín

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8612.120 - 17 x 73 mm-es TS rendszersín

Univerzális vázfelépítéshez és részszereléshez. Egyszerűen akassza be a furatokba, és rögzítse.



Jellemzők

Cikkszám	TS 8612.120
Kivitel	A külső szerelősíkhöz
Termékleírás	Univerzális vázfelépítéshez és részszereléshez. Egyszerűen akassza be a furatokba, és rögzítse.
Anyag	Acéllemez
Felület	Horganyzott
Egységcsomag	Rögzítőcsavarokkal együtt
Hossz	1 140 mm
Beépítési lehetőségek	A függőleges TS, VX SE szekrényprofilon: a belső szerelősíkoknál, körben, eltolt magasságban A vízszintes VX SE szekrényprofilra, felül mélységben TP rendszerekben a belső kiépítéshez használt sínek fölé: szélességben, a belső szerelősíkhöz Berendezéstálcák beépítőkészleteként TS-be, VX SE-be, egyszerűen be kell akasztani és rögzíteni
Szerelési utasítás	TP típusba történő beszerelésnél a belső kiépítéshez szükséges sínre van szükség
Használható	Házípus: VX SE TP PC IW Szélesség/mélység: 1.200 mm

Jellemzők

Csomagolási egység	4 db
Nettó tömeg	4,876 kg
Bruttó tömeg	5,133 kg
Vámtarifaszám	73269098
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Termékleírás	TS szerelősín akasztókarommal, 17 x 73 mm, külső síkra: SZ/MÉ: 1200 mm, hossz: 1140 mm