

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**TS 8612.180**

**17 x 73 mm-es TS rendszersín**

Állapot: 2026.07.07. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8612.180 - 17 x 73 mm-es TS rendszersín

Univerzális vázfelépítéshez és részszereléshez. Egyszerűen akassza be a furatokba, és rögzítse.



## Jellemzők

Cikkszám	TS 8612.180
Kivitel	A külső szerelősíkhöz
Termékleírás	Univerzális vázfelépítéshez és részszereléshez. Egyszerűen akassza be a furatokba, és rögzítse.
Anyag	Acéllemez
Felület	Horganyzott
Egységcsomag	Rögzítőcsavarokkal együtt
Hossz	740 mm
Beépítési lehetőségek	A függőleges TS, VX SE szekrényprofilon: a belső szerelősíkoknál, körben, eltolt magasságban A vízszintes VX SE szekrényprofilra, felül mélységben TP rendszerekben a belső kiépítéshez használt sínek fölé: szélességben, a belső szerelősíkhöz Berendezéstálcák beépítőkészleteként TS-be, VX SE-be, egyszerűen be kell akasztani és rögzíteni
Szerelési utasítás	TP típusba történő beszerelésnél a belső kiépítéshez szükséges sínre van szükség

# Jellemzők

Használható	Házípus: VX SE TP PC IW TX CableNet Szélesség/mélység: 800 mm
Csomagolási egység	4 db
Nettó tömeg	3,18 kg
Bruttó tömeg	3,34 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	12,8 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	73269098
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Termékleírás	TS szerelősín akasztókarommal, 17 x 73 mm, külső síkra: SZ/MÉ: 800 mm, hossz: 740 mm