

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8612.660

TS szerelőcsín, 45 x 88 mm

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8612.660 - TS szerelősín, 45 x 88 mm

Közvetlenül a belső felületre rögzítve (pl. tetőre) nehéz felépítmények alátámasztásául szolgál. A szekrény oldalára vagy hátára szerelve lehetővé teszi annak biztonságos csavarozását a géphez.



Jellemzők

Cikkszám	TS 8612.660
Kivitel	a belső szerelősíkhöz
Termékleírás	Közvetlenül a belső felületre rögzítve (pl. tetőre) nehéz felépítmények alátámasztásául szolgál. A szekrény oldalára vagy hátára szerelve lehetővé teszi annak biztonságos csavarozását a géphez. A 11 lyuksoros kettős profil számos további lehetőséget biztosít a kiépítéshez.
Anyag	Acéllemez
Felület	Horganyzott
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Beépítési lehetőségek	A függőleges és vízszintes TS, VX SE szekrényprofilra
Használható	Házípus: a belső szerelősík Szélesség/mélység: 600 mm
Csomagolási egység	2 db
Nettó tömeg	2,8 kg
Bruttó tömeg	3,02 kg
Vámtarifaszám	73269098
ETIM 9	EC002625

Jellemzők

ECLASS 8.0

27189234

Termékleírás

TS TS szerelősín akasztókarom nélkül, 45 x 88 mm, belső síkra:
SZxMÉ: 600 mm