



TS 8612.680 - TS szerelősín, 45 x 88 mm

Közvetlenül a belső felületre rögzítve (pl. tetőre) nehéz felépítmények alátámasztásául szolgál. A szekrény oldalára vagy hátára szerelve lehetővé teszi annak biztonságos csavarozását a géphez.



Jellemzők

Cikkszám	TS 8612.680
Kivitel	a belső szerelősíkhöz
Termékleírás	Közvetlenül a belső felületre rögzítve (pl. tetőre) nehéz felépítmények alátámasztásául szolgál. A szekrény oldalára vagy hátára szerelve lehetővé teszi annak biztonságos csavarozását a géphez. A 11 lyuksoros kettős profil számos további lehetőséget biztosít a kiépítéshez.
Anyag	Acéllemez
Felület	Horganyzott
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Beépítési lehetőségek	A függőleges és vízszintes TS, VX SE szekrényprofilra
Használható	Házípus: a belső szerelősík Szélesség/mélység: 800 mm
Csomagolási egység	2 db
Nettó tömeg	3,638 kg
Bruttó tömeg	3,837 kg
Vámtarifaszám	73269098
ETIM 9	EC002625

Jellemzők

ECLASS 8.0

27189234

Termékleírás

TS TS szerelősín akasztókarom nélkül, 45 x 88 mm, belső síkra:
SZxMÉ: 800 mm