

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8612.780

TS szerelőcsín, 25 x 38 mm

Állapot: 2025.11.26. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8612.780 - TS szerelősín, 25 x 38 mm

Nehéz beépített egységekhez, rögzítőfuratokkal. Beépítési lehetőségek függőleges TS szekrényprofilon.



Jellemzők

Cikkszám	TS 8612.780
Termékleírás	Nehéz beépítményekhez, rögzítőfuratokkal.
Anyag	Acéllemez, 3,0 mm
Felület	Horganyzott
Egységcsomag	Rögzítőcsavarokkal együtt
Beépítési lehetőségek	A függőleges TS, VX SE szekrényprofilra Körben 9 mm-es, 25 mm-enkénti kerek lyukasztással Tartósínek, rendszer-tartósínek, 30/15 C-profilsínek, kábeltartó sínek (szögprofil), saját felépítmények felszereléséhez
Megjegyzés	Fészkes anyával együtt használva különösen alkalmas dinamikus összeköttetések létrehozásához
Használható	Megfelelő az alábbi szélességhez/mélységhez: 800 mm
Csomagolási egység	2 db
Nettó tömeg	2.488
Bruttó tömeg	2.687
Vámtarifaszám	73269098
EAN	4028177429154
ETIM 9	EC002620

Jellemzők

ECLASS 8.0

27189261