


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8614.240 Rész-szerelőlapok

Allapot: 2026.05.23. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8614.240 - Rész-szerelőlapok TS-hez, VX SE-hez

Univerzális belső kiépítéshez és további szerelési síkokhoz.



## Jellemzők

Cikkszám	TS 8614.240
Termékleírás	Univerzális belső kiépítéshez rendszersínnel és szerelőlécekkel együtt is. A hibás elemek egyszerűen és gyorsan kicserélhetők. További szerelősíkok.
Anyag	Acéllemez, 2,5 mm
Felület	Horganyzott
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Megjegyzés	A rész-szerelőlapok a mellékelt rögzítővel a függőleges szekrényprofilra, szorosan a belső rögzítősíkra kerülnek. Ebben a beszerelési pozícióban (szélesség és mélység tekintetében egyaránt) egy síkot képeznek a 17 x 73 mm-es TS rendszersínnel és a TS szerelőlécekkel a belső szerelősíkhöz.
Méret	Szélesség: 1.100 mm Magasság: 300 mm
Megfelelő a következő háztípusokhoz	TS VX SE

# Jellemzők

Használható	Házípus: TS VX SE Szélesség: = 400 mm = 1.200 mm Mélység: = 400 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	8,26 kg
Bruttó tömeg	8,46 kg
Vámtarifaszám	94039910
ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27409216
Termékleírás	TS rész-szerelőlap, TS, SE-hez, SZ/MÉMA: 1100x300 mm