

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8617.402 Csúsztatósínek

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8617.402 - Csúsztatósínek VX szerelőlaphoz

A szerelőlap oldalról történő betolásához.

Jellemzők

Cikkszám	VX 8617.402
Termékleírás	A szerelőlap oldalról történő betolásához. A felszerelés előrehúzott beépítési pozícióban történik.
Anyag	Acéllemez
Felület	Horganyzott
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Használható	Szélesség: = 1.200 mm
Csomagolási egység	2 db
Nettó tömeg	5,33 kg
Bruttó tömeg	6,06 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	22,9 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Termékleírás	VX csúsztató sín, 1200mm, 2db/cs