

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8617.501

### Sorolóblokk, belső

Állapot: 2026.05.12. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8617.501 - Sorolóblokk, belső VX, VX IT típushoz

Rugalmasan pozicionálható, és körben a sorolás helyén felszerelhető. Az oldalsó felszerelés egy síkban, ráépítésre alkalmas felületet hoz létre a profilhoz.

## Jellemzők

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Cikkszám                          | VX 8617.501  |
| Előnyei                           | Az oldalsó szereléssel egy síkban lévő, ráépíthető felület hozható létre, így megelőzve az ütközéseket a beépített elemekkel<br>Körben a sorolási helyre felszerelhető |
| Anyag                             | Cink présöntvény   |
| Egységcsomag                      | Sorolóblokk, belső<br>Tömítés soroláshoz<br>Rögzítési segédanyagokkal együtt   |
| Megjegyzés                        | >800 mm széles/mély szekrények sorolásához 2 cs.e. szükséges a szereléshez   |
| Használható                       | Házípus: VX<br>VX IT   |
| Type rating az UL 50E szerint     | Type 1<br>Type 3R<br>Type 4<br>Type 4X<br>12-es típus  |
| IP védetség az IEC 60 529 szerint | IP 55  |
| Csomagolási egység                | 6 db   |
| Nettó tömeg                       | 0,822 kg   |
| Bruttó tömeg                      | 0,86 kg  |
| Vámtarifaszám                     | 76169990   |
| ETIM 9                            | EC002622   |
| ECLASS 8.0                        | 27189263   |
| Termékleírás                      | VX25 SOROLÓ, RÁÉPÍTHETŐ, BELSŐ, 6DB/CS   |

# Jóváhagyások

---

Jóváhagyások

UL + C-UL - FTTA