


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8617.630

## Rész-szerelőlapok

Állapot: 2026.04.15. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8617.630 - Rész-szerelőlapok VX, VX SE, PC, IW típushoz

További komponensek kapcsolószekrénybe történő rögzítéséhez. A rész-szerelőlapok különösen rugalmasan felhasználhatók, és így a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz kínálnak platformot

## Jellemzők

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Cikkszám                            | VX 8617.630  |
| Termékleírás                        | További komponensek kapcsolószekrénybe történő rögzítéséhez. A rész-szerelőlapok különösen rugalmasan felhasználhatók, és így a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz kínálnak platformot.  |
| Anyag                               | Acéllemez, 2,5 mm  |
| Felület                             | Horganyzott  |
| Egységcsomag                        | Rögzítési segédanyagokkal együtt   |
| Beépítési lehetőségek               | A beépítés történhet álló helyzetben, függőleges szerelőfelületként, vagy fekvő helyzetben, vízszintes tálcaként<br>A rögzítés közvetlenül a szekrényprofilra történik<br>Előrehúzott felépítmény esetén a rögzítés rendszersínnel történik a szekrény tetszőleges szerelősíkjára<br>A rész-szerelőlapok egymás mögötti, többlépcsős beépítése esetén a rész-szerelőlapok, a mögöttük lévő síkokhoz való gyors hozzáférés érdekében a zsanérrögzítéssel dönthető módon is kivitelezhetők |
| Megjegyzés                          | VX SE, PC, IW típusba történő beépítéshez a VX adaptersín szükséges  |
| Méret                               | Szélesség: 1.100 mm<br>Mélység: 400 mm   |
| Megfelelő a következő háztípusokhoz | VX<br>VX SE<br>PC  |

# Jellemzők

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Használható                 | Házípus: VX<br>VX SE<br>PC<br>Szélesség: = 1.200 mm<br>Mélység: = 500 mm                                   |
| Csomagolási egység          | 1 db   |
| Nettó tömeg                 | 10,564 kg  |
| Bruttó tömeg                | 11,12 kg   |
| PCF/VE (Cradle to Gate)     | 41,9 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Megjegyzés a PCF osztályhoz | B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján |
| Vámtarifaszám               | 94039910   |
| ETIM 9                      | EC000213   |
| ECLASS 8.0                  | 27409216   |
| Termékleírás                | VX rész-szerelőlap, 1100x400mm   |