

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8617.830

48 x 26 mm-es tartósín

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8617.830 - 48 x 26 mm-es tartósín VX, VX SE, PC, IW, AX típushoz

Nehéz beépített egységekhez, pl. transzformátorokhoz. A kalapácsfejű csavar és a hosszú kivágás a tartósínen bármilyen rögzítési méretet lehetővé tesz.



Jellemzők

Cikkszám	VX 8617.830
Termékleírás	
Anyag	Acéllemez
Felület	Horganyzott
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
VX beépítési lehetőségek	In enclosure width 1200 mm, on the inner mounting level and in the base
VX SE beépítési lehetőségek	In enclosure width 1200 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
AX beépítési lehetőségek	1200 mm szekrényszélességbe az AX belső kiépítéséhez, AX padlólemez kiépítéséhez való sínnel együtt
PC beépítési lehetőségek	In enclosure width 1200 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
IW beépítési lehetőségek	In enclosure width 1200 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base

Jellemzők

Használható	Házípus: VX VX SE PC IW AX CX álló pult CX alsó pultrész Szélesség: = 1.200 mm
Csomagolási egység	2 db
Nettó tömeg	5,6 kg
Bruttó tömeg	5,95 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	25,12
Vámtarifaszám	73269098
ETIM 9	EC001285
ECLASS 8.0	27189261
Termékleírás	VX tartósín, 48x26mm, 1200mm, 2db/cs

Jóváhagyások

Magyarázatok	PCF-declaration
--------------	-----------------