


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8618.050

Üvegajtó

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8618.050 - Üvegajtó VX rendszerhez

Acéllemez ajtó vagy hátfal helyett.

Jellemzők

Cikkszám	VX 8618.050
Termékleírás	Acéllemez ajtó vagy hátfal helyett.
Anyag	Keret: Extrudált alumíniumprofil Ablak: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm
Felület	Porszórt
Szín	Keret: RAL 7035 Ablak (belső rányomott maszk): RAL 9005
Egységcsomag	Üvegajtó Rúdzár kéttollú betéttel 180°-os zsanérok (4 darab)
IK-kód	IK08
Megjegyzés	Hátfal helyére történő szerelés esetén a 8618.110 kerethez való záróelemekre van szükség
Type rating az UL 50E szerint	Type 1 12-es típus
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 55
Használható	Házípus: VX Szélesség: = 800 mm Magasság: = 2.200 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	16,5 kg
Bruttó tömeg	18 kg
Vámtarifaszám	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204

Jellemzők

Termékleírás	VX üvegajtó, 800x2200mm
--------------	-------------------------

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL - FTTA
--------------	------------------

Tanúsítványok	Védettség
---------------	-----------