

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8618.200

VX Komfortfogantyú

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8618.200 - VX Komfortfogantyú VX, VX IT típushoz

A fogantyú a kihajtós technika révén nem igényel az elfordításhoz helyet, így az ajtófelület optimálisan kihasználható beépített elemekhez. Egyszerű szerelés a felpattintható fogantyúrendszer révén



Jellemzők

Cikkszám	VX 8618.200
Kivitel	zárbetétekhez
Előnyei	A fogantyú a kihajtós technika révén nem igényel az elfordításhoz helyet, így az ajtófelület optimálisan kihasználható beépített elemekhez Egyszerű szerelés a felpattintható fogantyúrendszer révén
Anyag	Cink présöntvény
Szín	RAL 7035
Zár	Zár kivitel: Előkészítve G kivitelű zárbetétekhez vagy 26,5 mm hosszú biztonsági és nyomógomb-betétekhez
Megfelelő a következő háztípusokhoz	VX VX IT
Type rating az UL 50E szerint	Type 1 3 típus Type 3R Type 4 12-es típus
Csomagolási egység	1 db

Jellemzők

Nettó tömeg	0,6 kg
Bruttó tömeg	0,628 kg
Vámtarifaszám	83024110
ETIM 9	EC000327
ECLASS 8.0	27409217
Termékleírás	VX komfortfogantyú zárbetéthez, 7035

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTFA
--------------	--