

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8618.210

## VX Komfortfogantyú

Állapot: 2026.07.10. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8618.210 - VX Komfortfogantyú VX, VX IT típushoz

A fogantyú a kihajtós technika révén nem igényel az elfordításhoz helyet, így az ajtófelület optimálisan kihasználható beépített elemekhez. Egyszerű szerelés a felpattintható fogantyúrendszer révén



## Jellemzők

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Cikkszám                            | VX 8618.210   |
| Kivitel                             | Előkészítve KESO/KABA zárrendszerhez  |
| Előnyei                             | A fogantyú a kihajtós technika révén nem igényel az elfordításhoz helyet, így az ajtófelület optimálisan kihasználható beépített elemekhez<br>Egyszerű szerelés a felpattintható fogantyúrendszer révén |
| Anyag                               | Cink présöntvény  |
| Szín                                | RAL 7035  |
| Zár                                 | Zár kivitel: Előkészítve KESO/ KABA profilfélhengerekhez 42,5 mm teljes hosszú és 22 mm Ø-ig  |
| Megfelelő a következő háztípusokhoz | VX<br>VX IT   |
| Type rating az UL 50E szerint       | Type 1<br>3 típus<br>Type 3R<br>Type 4<br>12-es típus   |
| Csomagolási egység                  | 1 db  |
| Nettó tömeg                         | 0,6 kg  |
| Bruttó tömeg                        | 0,72 kg   |

## Jellemzők

---

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Vámtarifaszám | 83024110                             |
| ETIM 9        | EC000327                             |
| ECLASS 8.0    | 27409217                             |
| Termékleírás  | VX komfortfogantyú Keso Kaba számára |

## Jóváhagyások

---

|              |  |
|--------------|--|
| Jóváhagyások | UL + C-UL (listed)<br>UL + C-UL - FTFA |
|--------------|--|